

Garant

**Lame de tronçonnage Acier, neutre, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w:
26/2,2 mm**



Données de commande

N° commande	273551 26/2,2
GTIN	4045197698957
Classe d'article	21W

Description

Adapté(s) pour :

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé 279850 1 pour changement de plaquette.

Rainurage axial possible: non

Pour Ø pièce max.: 50 mm

Largeur b₂: 1,6 mm

Hauteur h₁: 21,4 mm

Longueur totale L_{tot}: 110 mm

Profondeur gorge max. t_{max}: 25 mm

Description technique

Hauteur de lame h ₅	26 mm
Pour Ø pièce max.	50 mm
Largeur b ₂	1,6 mm
Largeur de gorge w	2,2 mm
Hauteur h ₁	21,4 mm
Longueur totale L _{tot}	110 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	25 mm
Type d'utilisation	neutre

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage