


VBGW 160402, KBN35M, Type: MET

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 265734 MET |
| GTIN | 4960664544738 |
| Classe d'article | 25H |

Description
Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT. MultiEdge Tough ; 2 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe interrompue.

Nuance: KBN35M

Type d'arête de coupe: MET

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 180 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Avance f | 0,1 - 0,2 mm/tr |
| Prof. coupe a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 100 - 180 m/min |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Type d'arête de coupe | MET |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Nuance | KBN35M |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | CBN |
| Code ISO plaquette | VBGW 160402 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Attribut des noms de produit | KBN35M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|----------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| Irrégulière | moyennement adaptée | | |
| Interrompue | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |