


VBGW 160404, KBN35M, Type: ME

Données de commande

N° commande	265740 ME
GTIN	4960664544684
Classe d'article	25H

Description
Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT. MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

Nuance: KBN35M

Type d'arête de coupe: ME

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,08 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 200 m/min

Description technique

Type d'arête de coupe	ME
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 200 m/min
Avance f	0,08 - 0,15 mm/tr

Nuance	KBN35M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	VBGW 160404
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN35M
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		