

**Garant****Plaquette de tronçonnage / rainurage, HU7310, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 273697 4      |
| GTIN             | 4045197580436 |
| Classe d'article | 21L           |

**Description technique**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tolérance largeur gorge w   | ±0,04 mm                    |
| Largeur de gorge w          | 4 mm                        |
| Avance f                    | 0,08 - 0,26 mm/tr           |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition            |
| Type d'outils               | Carbure                     |
| Revêtement                  | non revêtu                  |
| Application principale      | N                           |
| Application secondaire      | Ti                          |
| Condition de coupe          | Continue                    |
| Nuance                      | HU7310                      |
| Rayon d'angle R             | 0,2 mm                      |
| Nombre de changements/dents | 2                           |
| Profil de plaquette         | neutre                      |
| Type de produit             | Plaquettes pour tronçonnage |

**Données utilisateur**

|                            | <b>Adéquation</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Code ISO</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques             | adaptée             | 350 m/min            | N               |
| Alu (à copeaux courts)     | adaptée             | 350 m/min            | N               |
| Alu > 10% Si               | adaptée             | 280 m/min            | N               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 50 m/min             | S               |
| Continue                   | adaptée             |                      |                 |
| Irrégulière                | moyennement adaptée |                      |                 |
| av. arrosage max.          | adaptée             |                      |                 |