


**Garant****Plaquette de tronçonnage / rainurage, HB7215, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

N° commande	273706 4
GTIN	4045197502773
Classe d'article	21J

**Description technique**

Largeur de gorge w	4 mm
Tolérance largeur gorge w	±0,04 mm
Avance f	0,08 - 0,26 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	K
Application secondaire	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7215
Rayon d'angle R	0,3 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	210 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	280 m/min	K
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		