

**Garant****Plaquette de tronçonnage / rainurage, HB7010, Largeur de gorge w: 2mm****Données de commande**

N° commande	273699 2
GTIN	4045197657916
Classe d'article	21J

**Description technique**

Largeur de gorge w	2 mm
Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Application secondaire	K
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	230 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	190 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		