



Mandrin de perçage Type A, SA 40, Plage de serrage: 2,5-16mm



Données de commande

N° commande	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Classe d'article	33W

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Clé de serrage de rechange 627425	SW6
Longueur de col cote A	95 mm
Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Ø ext. D	57 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 30 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Jeu de mors de serrage 3 pièces pour plage de serrage
2,5-16 mm

309701 2,5-16

Pignon pour plage de serrage 2,5-16 mm

309702 2,5-16