



## Mandrin de perçage Type A, SA 50, Plage de serrage: 1-13mm



### Données de commande

N° commande	301500 1-13
GTIN	4045197307644
Classe d'article	37D

### Description

#### Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche  
Brunis.

#### Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Description technique

Plage de serrage	1 - 13 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW6
Longueur de col cote A	87,5 mm
Ø ext. D	43 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage maximal $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

---

## Accessoires

TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50