



Mandrin de perçage Type A, SA 50, Plage de serrage: 2,5-16mm



Données de commande

N° commande	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Classe d'article	37D

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche
Brunis.

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW6
Longueur de col cote A	106,5 mm
Ø ext. D	56 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min ⁻¹
Couple de serrage maximal $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50