

Garant**Adaptateur à visser pour pinces de serrage ER16, Filetage M × Cote A:
M12X45****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 301382 M12X45 |
| GTIN | 4045197649485 |
| Classe d'article | 31Z |

Description**Exécution:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Adapté(s) pour:

Mandrins pour fraises à queue fileté.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Pincés de serrage ER 308901 – 309430.

Écrous pour pincés de serrage ER 309650; 309652.

Remarque(s):

Rallonges et réducteurs adaptés, voir codes art. 301358; 301359.

Description technique

| | |
|----------------------------|--------------|
| L ₁ | 28 mm |
| Ø D ₂ | 23 mm |
| Filetage M | M12×45 |
| Ø ext. écrou D | 22 mm |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Porte-outils |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm | 308920 2 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm | 308920 1 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 9 mm | 309370 9 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm | 308901 6 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm | 308922 4 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm | 308920 5 |
| Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 20 | 309652 20 |
| Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 16 | 309652 16 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm | 308901 8 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm | 308901 2 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm | 308922 7 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm | 308920 4 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm | 308922 10 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm | 308920 9 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm | 308901 1 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm | 308906 3 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm | 308906 7 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 1 mm | 309370 1 |
| | 309371 5 |

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 5 mm

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm 308906 6

Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm 309372 8

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm 308901 7

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm 308906 8

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm 308920 8

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm 308920 6

Mini-écrou de serrage ER Pour ER 16 309650 16

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 3 mm 309371 3

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm 308922 9

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 6 mm 309371 6

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 8 mm 309370 8

Mini-écrou de serrage ER Pour ER 8 309650 8

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm 309370 3

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm 309425 3,5

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm 308901 3

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm 309370 6

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm 308920 3

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 7 mm 309371 7

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm 308906 9

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm 309370 7

Mini-écrou de serrage ER Pour ER 11 309650 11

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm 309370 5

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm 309370 4

309425 6

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm

| | |
|--|-----------|
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 10 mm | 308906 10 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm | 308920 7 |
| Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm | 309372 6 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 10 mm | 309370 10 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 4 mm | 309371 4 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm | 308901 4 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm | 308901 9 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm | 308922 8 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm | 308922 5 |
| Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 25 | 309652 25 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm | 308922 6 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm | 308906 5 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 9 mm | 309371 9 |
| Mini-écrou de serrage ER Pour ER 20 | 309650 20 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 10 mm | 309371 10 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm | 308901 10 |
| Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm | 309372 4 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 4 mm | 308906 4 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 8 mm | 309371 8 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm | 308920 10 |
| | 308922 3 |

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm

| | |
|---|------------|
| Mini-écrou de serrage ER Pour ER 25 | 309650 25 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm | 308901 5 |
| Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm | 309370 2 |