

**Garant****Mandrin de perçage Type ADB, SA 40, Plage de serrage: 0,5-16mm****Données de commande**

N° commande	301465 0,5-16
GTIN	4045197573407
Classe d'article	31B

**Description****Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. Erreur de concentricité maximale  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Traitement par microbillage.

**Livraison:**

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Clé de serrage de rechange 627425	SW 6
Type	Standard
Plage de serrage	0,5 - 16 mm
Longueur de col cote A	90 mm
Ø ext. D	57 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 20 µm
Couple de serrage maximal M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

## Accessoires

Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40

Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40