

Garant**Adaptateur à visser pour pinces de serrage ER16, Filetage M × Cote A:
M16X50****Données de commande**

N° commande	301382 M16X50
GTIN	4045197649492
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Adapté(s) pour:

Mandrins pour fraises à queue fileté.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308901 – 309430.

Écrous pour pinces de serrage ER 309650; 309652.

Remarque(s):

Rallonges et réducteurs adaptés, voir codes art. 301358; 301359.

Description technique

Filetage M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
Ø ext. écrou D	22 mm
L ₁	30 mm
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Porte-outils

Accessoires

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308920 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308901 10
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309430 2,8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308920 3
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308921 3
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 25	309650 25
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308906 4
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308906 5
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308906 10
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 8	309650 8
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308906 8
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 16	309650 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308920 6
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 8 mm	309430 8
Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 20	309652 20
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308920 5
Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 25	309652 25
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308901 9
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308921 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308901 8
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308906 3

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308901 6
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308922 3
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308922 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308920 1
Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 16	309652 16
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308922 6
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 20	309650 20
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308901 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308922 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308920 8
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309430 6
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308921 5
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308921 9
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309430 4,5
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 11	309650 11
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309425 6
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308921 10
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308921 7
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308921 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308920 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308920 2
	308922 5

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm

309425 3,5

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm

309430 3,5

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm

308906 9

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm

308922 9

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm

308906 6

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm

308901 2

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm

308901 3

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm

308901 1

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm

308920 9

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 9 mm

309430 9

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm

308920 7

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm

308901 7

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm

308906 7

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm

308922 4

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm

308901 4

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 7 mm

309430 7

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm

309425 4,5

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm

308922 10

Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 4 mm

308921 4

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 10 mm

309430 10