

Garant**Adaptateur à visser pour pinces de serrage ER16, Filetage M × Cote A:
M16X85****Données de commande**

N° commande	301382 M16X85
GTIN	4045197644930
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Adapté(s) pour:

Mandrins pour fraises à queue fileté.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Pincés de serrage ER 308901 – 309430.

Écrous pour pinces de serrage ER 309650; 309652.

Remarque(s):

Rallonges et réducteurs adaptés, voir codes art. 301358; 301359.

Description technique

Ø D ₂	30 mm
Filetage M	M16X85
Ø ext. écrou D	22 mm
L ₁	65 mm
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Porte-outils

Accessoires

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308906 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308901 10
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308922 9
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308901 7
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308906 9
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308921 10
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309371 8
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308920 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308920 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308901 5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308906 3
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308921 7
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308921 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308901 1
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	309372 4
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 16	309650 16
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308921 8
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309371 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308901 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308920 2

Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309371 6
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308921 6
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309425 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308920 6
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309372 8
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 8	309650 8
Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 25	309652 25
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308922 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 10 mm	309370 10
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 4 mm	308921 4
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308906 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308901 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308901 3
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 1 mm	309370 1
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308901 2
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	308922 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 9 mm	309370 9
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309371 3
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308921 9
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308906 8
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309371 9
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309372 6

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308920 4
Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 16	309652 16
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309371 5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm	309370 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308920 9
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 25	309650 25
Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 20	309652 20
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm	309370 4
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309371 10
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	308922 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308920 3
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 11	309650 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308922 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308920 1
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 8 mm	309370 8
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309370 2
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309371 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308920 10
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309370 5
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 20	309650 20
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308906 5
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308922 4
	308922 3

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308920 8
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308922 7
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308906 6
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308921 5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm	309370 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308901 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308901 8
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309370 3
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308906 4