



## Mandrin de perçage Type A, SA 40, Plage de serrage: 1-13mm



### Données de commande

N° commande	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Classe d'article	37D

### Description

**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche  
Brunis.

**Livraison:**

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Description technique

Longueur de col cote A	87,5 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW6
Plage de serrage	1 - 13 mm
Ø ext. D	43 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage maximal $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

## Accessoires

Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
TiretteType B Pour cône 40	308640 40