



Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type AD, SK 30, Ø serrage D1: 8mm



Données de commande

N° commande	302030 8
GTIN	
Classe d'article	33W

Description

Exécution:

Version courte et à faible encombrement:

- Concentricité $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Avec alésage Balluffchip.
- Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
- Modulable grâce à l'utilisation de douilles intermédiaires.
- Pression de lubrification jusqu'à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage et le fraisage de finition.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308810 – 308830, réf. 12; 20; 32: Douilles fendues 302135 – 302180.

Vis de blocage pour serrage direct ou en cas d'utilisation de douilles de réduction sur demande.

Description technique

L ₂	20 mm
Filetage M	M6
Ø serrage D ₁	8 mm

Long. utile L ₁	36 mm
Ø D ₂	28 mm
Longueur de col cote A	55 mm
Poids	0,6 kg
Ø ext. D	45 mm
Course de réglage V	10 mm
Support	SK 30
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Arrosage interne	Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 30	308760 30
Tirette 60°étanche Pour cône 30	308785 30
Tirette 45°étanche Pour cône 30	308765 30
Tiretteétanche, type A Pour cône 30	308610 30