

Garant**Adaptateur à visser pour pinces de serrage ER25, Filetage M × Cote A:
M16X50****Données de commande**

N° commande	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Adapté(s) pour:

Mandrins pour fraises à queue filetée.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Pincés de serrage ER 308901 – 309430.

Écrous pour pincés de serrage ER 309650; 309652.

Remarque(s):

Rallonges et réducteurs adaptés, voir codes art. 301358; 301359.

Description technique

Ø ext. écrou D	35 mm
Filetage M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Porte-outils

Accessoires

Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 11 mm	308959 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	308960 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308960 10
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308946 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	308960 16
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 14 mm	308946 14
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 16 mm	308962 16
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 15 mm	309374 15
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 13 mm	309374 13
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308941 10
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309375 8
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 16 mm	308959 16
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 8	309650 8
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308959 5
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308962 7
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308946 4
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308962 4
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 16	309650 16
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309374 5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 9 mm	309373 9
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 12 mm	308946 12

Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 16	309652 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	308960 13
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	308946 16
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308959 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308941 9
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308962 9
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 12 mm	308959 12
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309374 9
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308959 8
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	309375 4
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	309374 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	308941 16
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 14 mm	308959 14
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309375 6
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 12 mm	309374 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308960 5
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309374 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308941 2
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 25	309650 25
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309374 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308941 3
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308946 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	308941 14

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308946 3
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309374 8
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 14 mm	309374 14
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 16 mm	309373 16
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309374 4
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm	308962 11
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308962 3
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	308962 12
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	309375 10
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm	309375 14
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308960 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308960 8
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309373 2
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm	309373 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308941 4
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308962 8
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308946 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 11 mm	309373 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	308941 13
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 20	309650 20
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	308960 15
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	308962 5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 15 mm	309373 15

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 9 mm	309430 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308960 2
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308959 9
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308946 10
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	309375 12
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309430 4,5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309373 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308941 6
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 10 mm	309430 10
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309373 5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm	309430 3,5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 8 mm	309373 8
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 13 mm	308962 13
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308960 4
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm	308962 14
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 13 mm	309373 13
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 14 mm	309373 14
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308941 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm	309373 6
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308959 6
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308962 6
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309374 3
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm	309373 4

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308960 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308960 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm	308941 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	308941 15
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308946 8
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 15 mm	308959 15
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308941 2,5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309430 2,8
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309430 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 12 mm	309373 12
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308959 10
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 15 mm	308946 15
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308960 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	308960 14
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 13 mm	308959 13
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308946 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm	308960 11
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 13 mm	308946 13
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309374 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308941 5
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 11	309650 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308941 8
Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 20	309652 20
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 4 mm	308959 4
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	308962 10
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 10 mm	309373 10

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 11 mm	308946 11
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 8 mm	309430 8
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 7 mm	309430 7
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 11 mm	309374 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	308941 12
Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité Pour ER 25	309652 25
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 15 mm	308962 15
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308959 7