



Mandrin de perçage Type A, SA 40, Plage de serrage: 2,5-16mm



Données de commande

N° commande	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Classe d'article	37D

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche
Brunis.

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW6
Longueur de col cote A	104,5 mm
Ø ext. D	56 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min ⁻¹
Couple de serrage maximal $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40