



Porte-outils Densimet pour fraises à queue fileté, Ø d = 32 mm, Filetage M x Lges: M16X360



Données de commande

N° commande	301356 M16X360
GTIN	4045197439413
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- **Antivibratoires.**
- **Tolérance de queue h6.**

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.

Arrosage interne: oui

Vibration: amorti

Ø alésage D₁: 17 mm

Ø D₂: 30 mm

Long. utile L₁: 300 mm

Description technique

Long. utile L ₁	300 mm
Ø D ₂	30 mm
Filetage M	M16X360
Ø alésage D ₁	17 mm
Support	Ø d = 32 mm
Queue Ø d	32 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti

