

**Mandrin de perçage Type A, SA 40, Plage de serrage: 0,3-8mm****Données de commande**

N° commande	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Classe d'article	33W

**Description****Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche

**Livraison:**

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Plage de serrage	0,3 - 8 mm
Longueur de col cote A	70 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW4
Ø ext. D	36 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 30 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

---

## Accessoires

Pignon pour plage de serrage 0,3-8 mm

309702 0,3-8

Jeu de mors de serrage 3 pièces pour plage de serrage 0,3-8 mm

309701 0,3-8