

Garant**Adaptateur à visser pour pinces de serrage ER16, Filetage M × Cote A:
M16X50****Données de commande**

N° commande	301392 M16X50
GTIN	4045197647306
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Avec écrou de serrage à paliers. Forces de serrage plus élevées grâce à un frottement réduit.

Adapté(s) pour :

Mandrins pour fraises à queue filetée.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308901 – 309425.

Écrous de serrage ER 309612.

Remarque(s):

Rallonges et réducteurs adaptés, voir codes art. 301358; 301359.

Méthode d'usinage: UGV

Ø ext. écrou D: 32 mm

Ø D₂: 30 mm

L₁: 30 mm

Description technique

Filetage M	M16×50
L ₁	30 mm

Ø D ₂	30 mm
Ø ext. écrou D	32 mm
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Accessoires pour mandrins pour fraises à queue fileté

Accessoires

Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309160
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308901 5
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309012
Écrou de serrage à paliers ER Pour ER 32	309612 32
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309372 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308920 8
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309425 6
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308922 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308920 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308901 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308901 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308906 7
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308921 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308920 7
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308921 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308901 1
	308922 10

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308901 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308920 6
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308922 3
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308922 4
Ecrou de serrage à paliers ER Pour ER 40	309612 40
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308906 6
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308901 2
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308921 7
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 4 mm	308921 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308901 9
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308921 3
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309372 8
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308906 10
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308921 9
Jeu de 6 pinces de serrage ER, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Avec joint	309014
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308906 3
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm avec joint et gicleurs	309165
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	308922 5
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309371 8

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309371 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308920 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308920 2
Ecrou de serrage à paliers ER Pour ER 16	309612 16
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308901 10
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308922 8
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309371 9
Ecrou de serrage à paliers ER Pour ER 25	309612 25
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308922 6
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309371 7
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308906 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308920 10
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm Avec joint	309164
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308901 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308920 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308920 9
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309371 4
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308922 9
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308906 8
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308921 6
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308906 5
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309371 10

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308901 4
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	309372 4
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308906 4
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309371 5
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308921 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308920 1
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309371 3