

**Mandrin de perçage Type A, SA 40, Plage de serrage: 0,5-13mm****Données de commande**

N° commande	301490 0,5-13
GTIN	2050001690548
Classe d'article	33W

Description**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Clé de serrage de rechange 627425	SW6
Longueur de col cote A	90 mm
Plage de serrage	0,5 - 13 mm
Ø ext. D	50 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 30 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Jeu de mors de serrage 3 pièces pour plage de serrage
0,5-13 mm

309701 0,5-13

Pignon pour plage de serrage 0,5-13 mm

309702 0,5-13