

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Arête droite, PCD, Largeur de gorge w: 6mm**

Données de commande

N° commande	273743 6
GTIN	4045197560650
Classe d'article	21L

Description

Exécution:**Avec brise-copeaux réalisé au laser** pour une formation optimale des copeaux.

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	PCD
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Nuance	PCD
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	650 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	650 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	650 m/min	N
CuZn	adaptée	550 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	adaptée	400 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		