

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition, HB7020, Largeur de gorge w: 3mm**

Données de commande

N° commande	273734 3
GTIN	4045197658029
Classe d'article	21J

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Avance f	0,1 - 0,23 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,8 - 1,7 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Application secondaire	M
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7020
Rayon d'angle R	0,8 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		