

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, CU7025, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	273736 3
GTIN	4045197579256
Classe d'article	21J

Description technique

Largeur de gorge w	3 mm
Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Avance f	0,1 - 0,18 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,5 - 1,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CU7025
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		