

**Garant**

**Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, CBN825, Largeur de gorge w: 2mm**

**Données de commande**

N° commande	273746 2
GTIN	4045197643612
Classe d'article	21H

**Description technique**

Largeur de gorge w	2 mm
Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	CBN
Application principale	H
Condition de coupe	Continue
Nuance	CBN825
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 55 HRC	adaptée	100 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	100 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	100 m/min	H
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		