

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition, HB7215, Largeur de gorge w: 2,5mm**

Données de commande

N° commande	273727 2,5
GTIN	4045197578334
Classe d'article	21J

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Largeur de gorge w	2,5 mm
Avance f	0,08 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,5 - 1,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	K
Application secondaire	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7215
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	280 m/min	K
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		