

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition, CU7025, Largeur de gorge w: 4mm**

Données de commande

N° commande	273730 4
GTIN	4045197579225
Classe d'article	21J

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,04 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Avance f	0,1 - 0,26 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,9 - 2,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CU7025
Rayon d'angle R	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		