

Garant

Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, CBN825, Largeur de gorge w: 6mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273746 6 |
| GTIN | 4045197643636 |
| Classe d'article | 21H |

Description technique

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Largeur de gorge w | 6 mm |
| Tolérance largeur gorge w | ±0,03 mm |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | CBN |
| Application principale | H |
| Condition de coupe | Continue |
| Nuance | CBN825 |
| Nombre de changements/dents | 1 |
| Profil de plaquette | neutre |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Acier < 55 HRC | adaptée | 100 m/min | H |
| Acier < 60 HRC | adaptée | 100 m/min | H |
| Acier < 67 HRC | adaptée | 100 m/min | H |
| Continue | adaptée | | |
| Irrégulière | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |