

**HOLEX****Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB, SA 40, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

N° commande	302045 10
GTIN	4045197146106
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

- Concentricité  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
- Flexible grâce à l'utilisation de pinces intermédiaires.
- Pression de lubrification jusqu'à 80 bars.

**Utilisation:**

Pour le perçage, l'alésage et le fraisage de finition.

**Livraison:**

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308810 – 308830, réf. 12; 20; 32: Douilles de réduction 302135 – 302187.

**Description technique**

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	61,5 mm
Poids	1,3 kg
Filetage M	M8×1
L <sub>2</sub>	31 mm

Longueur de col cote A	80,5 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	10 mm
Ø ext. D	49,5 mm
Course de réglage V	10 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage interne	Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 20000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique

## Accessoires

TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40

Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Vis de serrage pour mandrin HD Pour SA 40	309903 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40