

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, HB7215, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

N° commande	273737 4
GTIN	4045197502865
Classe d'article	21J

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,04 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Avance f	0,1 - 0,22 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,6 - 1,6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	K
Application secondaire	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7215
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	280 m/min	K
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		