

**Douille de réduction fendue étanche, Ø 12 mm, Ø serrage D1: 4mm****Données de commande**

N° commande	302140 4
GTIN	4019208193151
Classe d'article	33D

**Description****Exécution:****Version étanche.****Utilisation:**

- Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.
- Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
- Le couple élevé garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.
- Précision de concentricité  $\pm 5 \mu\text{m}$  (précision du système pour  $3 \times D$ ).
- Précision de concentricité  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pour douilles de réduction).
- Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

**Accessoire(s):**

Nettoie-cônes cylindriques 343720.

**Description technique**

Ø D	12 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	4 mm
Ø ext.	12 mm
Attribut des noms de produit	Ø 12 mm
Précision de concentricité système	5 $\mu\text{m}$
Type de produit	Douille de réduction

