



Mandrin de frettage, SA 40 A = 120, Ø serrage D1: 12mm



Données de commande

N° commande	302254 12
GTIN	2050001689719
Classe d'article	33W

Description

Exécution:

- **Acier réfractaire.**
- **Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Traitement par microbillage.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302419. Appareils de frettage, accessoires 354210 – 354450, jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

Longueur de col cote A	120 mm
Ø serrage D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø ext. D	32 mm
Support	SA 40 A = 120
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 12-20 mm	354240 12-20
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40

Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Rallonge pour mandrin de freinage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Rallonge pour mandrin de freinage 3°, anti-vibratoire Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Rallonge pour mandrin de freinage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Rallonge pour mandrin de freinage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Rallonge pour mandrin de freinage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 40	354225 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Rallonge pour mandrin de freinage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40