

Garant**Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur queue / gorge w: 25/6mm****Données de commande**

N° commande	273751 25/6
GTIN	4045197484765
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Longueur de tête L_1	39 mm
Largeur fonctionnelle L_4	26,5 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Profondeur de coupe t_{\max}	18 mm
Vis	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Longueur totale L	150 mm
Largeur queue b	25 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX30	674248 TX30
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Vis de blocage Type 7	279815 7
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600