

**Garant****Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur queue / gorge w: 32/6mm****Données de commande**

N° commande	273751 32/6
GTIN	4045197531575
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

Vis	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Profondeur de coupe $t_{\max}$	18 mm
Largeur fonctionnelle $L_4$	26,5 mm
Longueur de tête $L_1$	39 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Longueur totale L	170 mm
Largeur queue b	32 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce  
Longueur totale 50 mm

659874 50

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659906 1600

Vis de blocage Type 7

279815 7

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600