

**Garant****Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur queue / gorge w: 25/2mm****Données de commande**

N° commande	273751 25/2
GTIN	4045197484635
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

Largeur de gorge w	2 mm
Largeur fonctionnelle $L_4$	26,5 mm
Longueur de tête $L_1$	33 mm
Vis	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profondeur de coupe $t_{\max}$	6 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur queue b	25 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Vis de blocage Type 6	279815 6
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600