

Garant**Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur queue / gorge w: 16/4mm****Données de commande**

N° commande	273751 16/4
GTIN	4045197484703
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Largeur de gorge w	4 mm
Vis	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Profondeur de coupe t_{\max}	12 mm
Longueur de tête L_1	35 mm
Largeur fonctionnelle L_4	16 mm
Longueur totale L	100 mm
Largeur queue b	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 1600 cNm

659906 1600

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce
Longueur totale 50 mm

659874 50

Vis de blocage Type 5

279815 5

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX25

674248 TX25

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600