

## PRYOR

**Jeu de caractères alphanumériques interchangeables, police normale 0 – 9 et A – Z, Hauteur écriture: 4mm**



### Données de commande

N° commande	085480 4
GTIN	5022044020306
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

Outil d'estampage de haute précision pour un marquage rapide et rationnel avec **plusieurs lettres et chiffres simultanément.**

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières (p. ex. plaques signalétiques, outils, pièces de machines, etc.) présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### Livraison:

100 caractères  
12 pièces d'écartement (hauteur d'écriture 5 mm: 6 pièces)  
1 pince  
1 clé Allen  
1 support

Dans un coffret en plastique.

#### Pièce(s) de rechange:

Possibilité de commander des caractères individuels sous 085481 en indiquant la hauteur d'écriture / le caractère désiré (p. ex. 085481 réf. 3/E).

### Description technique

Nombre de caractères insérables	9
Largeur caractère	4 mm
Hauteur caractère	8 mm
Longueur caractère	19,05 mm
Hauteur écriture	4 mm
Longueur porte-caractères	39 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

## Accessoires

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/N mm	085481 4/N
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4// mm	085481 4//
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/8 mm	085481 4/8
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4LEER mm	085481 4LEER
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/0 mm	085481 4/0
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/B mm	085481 4/B
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/9 mm	085481 4/9
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/5 mm	085481 4/5
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/M mm	085481 4/M
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/- mm	085481 4/-
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/E mm	085481 4/E

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/H mm	085481 4/H
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/P mm	085481 4/P
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/. mm	085481 4/.
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/7 mm	085481 4/7
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/, mm	085481 4/,
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/S mm	085481 4/S
Porte-caractères, individuel pour jeu 085480 Pour hauteur d'écriture 4-5 mm	085482 4-5
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/Q mm	085481 4/Q
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/C mm	085481 4/C
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/W mm	085481 4/W
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/1 mm	085481 4/1
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/L mm	085481 4/L
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/4 mm	085481 4/4
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/D mm	085481 4/D
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/Z mm	085481 4/Z
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/3 mm	085481 4/3
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/O mm

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/I mm

085481 4/I

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/6 mm

085481 4/6

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/J mm

085481 4/J

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/G mm

085481 4/G

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/K mm

085481 4/K

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/X mm

085481 4/X

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/R mm

085481 4/R

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/+ mm

085481 4/+

Types d'acier interchangeables Jeux de chiffres 0 – 9  
Hauteur écriture 4 mm

085483 4

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/T mm

085481 4/T

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/Y mm

085481 4/Y

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/2 mm

085481 4/2

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/F mm

085481 4/F

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/V mm

085481 4/V

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 4/A mm

085481 4/A