

## Garant

### Porte-outils pour outils à gorge eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/3mm



## Données de commande

N° commande	273755 25/3
GTIN	4045197484888
Classe d'article	21W

## Description

### Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

### Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à  $t_{\max}$  ( $5 \times$  la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Description technique

Longueur de tête $L_1$	34 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Largeur fonctionnelle $L_4$	26,5 mm
Vis	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profondeur de coupe $t_{\max}$	15 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur queue b	25 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Vis de blocage Type 6	279815 6
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX25	674248 TX25
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600