

**Garant**
**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 2,25×D, à droite, Ø DC: 10mm**


## Données de commande

N° commande	268467 10
GTIN	4045197470133
Classe d'article	21X

## Description

### Exécution:

Avec arrosage interne.

Queue cylindrique **avec collerette**.

### Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

### Remarque(s):

- **Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

N'utiliser l'outil de perçage et de tournage **dans les aciers de construction et les aciers inoxydables à copeaux longs que jusqu'à 1,5×D.**

## Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 31
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Tolérance Ø alésage D	0/+0,22 mm
Ø nom. D	10 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Long. queue L <sub>s</sub>	42 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	22,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	16 mm

Longueur de col L <sub>A</sub>	28 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 31	269028 31
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500