

Garant**Mandrin de frettage, SA 40 A = 160, Ø serrage D1: 14mm****Données de commande**

N° commande	302258 14
GTIN	4045197288042
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Acier réfractaire.**
- **Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302419. Appareils de frettage, accessoires 354210 – 354450, jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

Ø serrage D ₁	14 mm
Ø D ₂	27 mm
Longueur de col cote A	160 mm
Ø ext. D	34 mm
Support	SA 40 A = 160
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, avec arrosage Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
	354235 12,1-16

Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage
12,1-16 mm

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage
de longueur Ø d / Ø D1 32/14 mm

302410 32/14

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40

308615 40

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage
de longueur Ø d / Ø D1 25/14 mm

302410 25/14

Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage
12-20 mm

354240 12-20

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône
40

308625 40

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage
de longueur Ø d / Ø D1 32/14 mm

302416 32/14

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40

308740 40

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône
40

308630 40

Tirette étanche, type B Pour cône 40

308650 40

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40

308830 40

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement
DIN 69872) pour taille cône SA 40

308820 40

Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 40

354225 40

Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40

308605 40

Tirette étanche, type A Pour cône 40

308610 40

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage
de longueur Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40

308802 40

Tirette 90° étanche Pour cône 40

308795 40

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage
de longueur Ø d / Ø D1 25/14 mm

302416 25/14

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche
Pour cône 40

308801 40

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage
de longueur Ø d / Ø D1 25/14 mm

302412 25/14

Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour Ø serrage 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5°sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12