

**Garant****WCHX 05T102, Type: UNI**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 268476 UNI    |
| GTIN             | 4045197470447 |
| Classe d'article | 21K           |

## Description

**Adapté(s) pour:**

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 10.

Pour  $\varnothing$  d'outil  $D_c$ : 10 mm

Nuance: HB7130

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 65 - 200 m/min

## Description technique

|   |                |
|---|----------------|
| Application principale                        | UNI            |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 65 - 200 m/min |
| Rayon d'angle                                 | 0,2 mm         |
| Type  | UNI            |
| Nuance  | HB7130         |
| Type d'outils                                 | Carbure        |
| Code ISO plaquette                            | WCHX 05T102    |
| Nombre de changements/dents                   | 3              |
| Pour $\varnothing$ d'outil $D_c$              | 10 mm          |

Type de produit

Plaquette pour tournage