


**Garant**
**SCMT 120408, Nuance: HB7120-1**


## Données de commande

N° commande	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Classe d'article	21G

## Description

SCMT 120408 HB7120-1 Rayon d'angle: 0,8 mm  
 Nuance: HB7120-1  
 Brise-copeaux: VS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 290 m/min

## Description technique

Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 m/min

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage