

Garant
TCMT 110208, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Classe d'article	21G

Description

TCMT 110208 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Nuance	HB7120-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110208
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage