

Garant
TCMT 16T304, Nuance: HB7120-1

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 260956 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818720 |
| Classe d'article | 21G |

Description

TCMT 16T304 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Nuance | HB7120-1 |
| Condition de coupe | Continue |
| Brise-copeaux | VS |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 90 - 290 m/min |
| Application principale | M |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | TCMT 16T304 |
| Nombre de changements/dents | 3 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |