

**Garant**
**TCMT 16T308, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Classe d'article	21G

### Description

TCMT 16T308 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 290 m/min

### Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 m/min
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Application principale	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage