

**Garant****TC. T 110204, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	260982 HB7120-1
GTIN	4045197818751
Classe d'article	21G

## Description

TC. T 110204 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

## Description technique

Nuance	HB7120-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	M
Brise-copeaux	VM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage