

Garant
TC. T 16T304, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Classe d'article	21G

Description

TC. T 16T304 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	VM
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7120-1
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage