

Garant
VBMT 160408, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Classe d'article	21G

Description

VBMT 160408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Nuance	HB7120-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage