

Garant**VB. T 110304, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	261224 HB7120-1
GTIN	4045197818836
Classe d'article	21G

Description

VB. T 110304 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Nuance	HB7120-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm

Application principale	M
Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage