

Garant
CC.T 120404, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Classe d'article	21G

Description

CC.T 120404 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Nuance	HB7140-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm

Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage